

LIFEPAK[®] 1000

Defibrillator mit cprMAX[™] Technologie



Deutschland
Medtronic GmbH
Emanuel-Leutze-Strasse 20
D-40547 Düsseldorf
herzinsuffizienz@medtronic.com
www.medtronic.de
www.lifepack.de
Tel. 49.211.529.30
Fax 49.211.529.31.00

Österreich
Medtronic Österreich GmbH
Millennium Tower
Handelskai 94-96
A-1200 Wien
vienna@medtronic.at
www.medtronic.at
Tel. 43.1.240.44.160
Fax 43.1.240.44.600

Europa
Medtronic International Trading Sàrl
Case Postale
Route de Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
Schweiz
www.medtronic.com
Tel. 41.21.802.7000
Fax 41.21.802.7900

Nicht zum Vertrieb in den USA.
© 2006 Medtronic, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.
Gedruckt in Europa.
UC200701855 DE

Simply professional



Der LIFEPAK 1000 mit cprMAX Technologie, wenn höchste Leistung und Flexibilität für eine optimale Patientenversorgung gefordert sind.

Modernste Batterie-technologie.

Große Anzeige mit gut sichtbaren Grafiken und Text.



cprMAX ermöglicht maximale Versorgungsaktivität.

IP55-konform - Unser bisher robustester Defibrillator.



Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand benötigen eine sofortige Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW). Besteht der Herz-Kreislauf-Stillstand bereits 4 bis 5 Minuten, ist vor der Defibrillation die HLW durchzuführen. Selbst nach erfolgreicher Defibrillation kann der Herzrhythmus noch langsam und ineffektiv sein; u.U. muss die HLW fortgesetzt werden, bis eine ausreichende Herztätigkeit zurückkehrt.

cprMAX erfüllt nicht nur die neuesten Guidelines, es eröffnet zudem das größtmögliche Spektrum an Behandlungsmöglichkeiten. Durch die "Background Charging" Funktion während des Aufladens in der AED-Betriebsart entfällt bei cprMAX die Therapiefreie Zeit - der Helfer kann nahezu unterbrechungsfrei weiterarbeiten. Mit diesen flexiblen cprMAX-Funktionen erhalten Sie der professionellsten AED, den es derzeit gibt.

ADAPTIV BIPHASIC - Unsere Adaptive Biphasic Technology misst den Körperwiderstand und stellt die bestimmt danach den optimalen Strom und Dauer des Defibrillationsimpulses. Höhere Erfolgsquoten im Rettungseinsatz durch eine sichere, effiziente Dosierung der Defibrillationsschocks: LIFEPAK Defibrillatoren mit biphasischer ADAPTIV Biphasic Technologie stellen sich auf jeden Patienten neu ein, so, wie es in im realen klinischen Umfeld sein sollte - die richtige Lösung für unterschiedlichste Patientenbedürfnisse.

Flexibilität jetzt und in der Zukunft

AED-Betriebsart mit optionalem manuellem Defibrillationsmodus auf Knopfdruck. Erfüllt die heutigen Guidelines und passt sich flexibel an zukünftige Guidelines an, so dass jetzt und in der Zukunft stets die optimalen Reanimationsmaßnahmen durchgeführt werden können. Das Gerät lässt sich problemlos direkt vor Ort auf neueste Therapiemöglichkeiten und geänderte Guidelines aktualisieren.

Entwickelt um leben zu retten!

Gegenwärtig werden weltweit 500.000 Medtronic LIFEPAK Defibrillatoren lebensrettend eingesetzt. Wir wissen, worauf es in der harten Realität eines Notfalleinsatzes ankommt. Deswegen haben wir unseren Defibrillator so robust gebaut wie nie zuvor. Seine IP55-Zertifizierung bedeutet besten Schutz vor Staub- und Wassereintritt, und seine neuartige Lithium-Mangandioxid-Batterie reicht für 400 Schocks (mit 200 J) oder mehr als 17 Stunden Überwachungsdauer. Sie können also sicher sein, dass Ihnen der zur Zeit professionellste und leistungsfähigste AED der Welt zur Verfügung steht.